

# Paralelni sklop EAMM-U-110-D60-62B-120

Številka dela: 1536988

FESTO

primeren za električne pogone.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	110
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	5.000 1/min
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	799 kgmm <sup>2</sup>
Obratovalni moment brez obremenitve	0,3 Nm
Prenosni vrtilni moment	25 Nm
Masa izdelka	5.230 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS