

Vtična tulka QSH-1/4-3/16-U


Številka dela: 153824

FESTO

zmanjšan.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Konstruktivska zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak	-0,95 ... 10 bar
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak Vakuum
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Masa izdelka	1 g
Pnevmatični priključek	Vtična tulka QS-3/16 Vtična tulka QS-1/4"
Barva sprostivnega obroča	siva
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PBT