

Zasučni pogon DRQ-32- -90-PPVJ-A


Številka dela: 154463
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z nastavljamim dušenjem v končni legi in nastavljlivo zračnostjo zobniškega pogona.

Varianta z izbirnim zasučnim kotom od 0 do 89 °.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Primer predstavitve



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Kot dušenja	77,3 deg
Območje nastavljanja zasučnega kota, obojestransko	-5 /+ 5 deg
Zasučni kot	90 deg
Dušenje	Pnevmatično dušenje, nastavljlivo
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	zobata letev/pastorek
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	2,5 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	2,8 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 6 bar	5 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,002 kgm ²
Masa izdelka	2.270 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/8
Informacije o materialu pogonske gredi	Jeklo za cementiranje
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU) NBR