

Vklopna zastavica DASI-Q11-35/40-A-SL

Številka dela: 1548155

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Velikost | 35 40 |
| Oblika | za T-utor |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 8 g |
| Način pritrditve | vpet v T-utor z navojnim zatičem z notranjim navojem |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, vijaki | Jeklo cinkan |