


Števec s predizbiranjem PZV-E-C

Številka dela: 15608

FESTO

odštevalnik, s pnevmatično ponovno postavitvijo



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruktivna zgradba	mehanski števec poteka s pnevmatičnim pogonom
Način vračanja	Ročna tipka ali pnevmatični signal
Prikaz	5-mestni
Razbremenilni tlak, pogonska enota	$0,2 \pm 0,1$ bar
Razbremenilni tlak, vračanje	$0,15 \pm 0,1$ bar
Vklopni tlak, pogonska enota	$0,6 \pm 0,2$ bar
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Minimalni tlak vračanja	2 bar
Min. trajanje impulza, pogon	10 ms
Min. trajanje impulza, vračanje	180 ms
Min. trajanje premora, pogon	15 ms
Min. trajanje premora, vračanje	50 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	150 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Pnevmatični priključek	M5