


Nastavek cevi N-1/8-P-6-MS

Številka dela: 15630

FESTO

Izvedba iz medi



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4,5 mm
Vrsta tesnila na navojnem zatiču	Tesnilni obroč
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	Ravna oblika
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	5 Nm
Masa izdelka	9 g
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G1/8
Pnevmatični priključek 2	za cev z notranjim premerom 6 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Med (medenina)