

Nastavek cevi N-3/8-P-6-MS

Številka dela: 15633

FESTO

Izvedba iz medi



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Imenska velikost | 4,5 mm |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Tesnilni obroč |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Oblika | Ravna oblika |
| Enota pakiranja | 10 |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 16 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 15 Nm |
| Masa izdelka | 26 g |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj G3/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z notranjim premerom 6 mm |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | Med (medenina) |