

# Kompaktni valj


## AEVULQ-16- -A-P-A-S20

Številka dela: 156381  
Classic


FESTO

za brezdotično zaznavanje. Varovan pred zasukom s kvadratno batnico.  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v  
polje za iskanje.



Primer predstavitve



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Gib                                       | 1 ... 25 mm  |
| Premer bata                               | 16 mm  |
| Dušenje                                   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                |
| Položaj vgradnje                          | poljuben   |
| Način delovanja                           | enosmerni  |
| Konec batnice                             | Zunanji navoj  |
| Konstruktivna zgradba                     | Bat<br>Batnica   |
| Zaznavanje položaja                       | za približevalna stikala   |
| Variante                                  | Skoznja, votla batnica   |
| Varovanje pred zasukom/vodilo             | kvadratna batnica  |
| Obratovalni tlak                          | 1,3 ... 10 bar   |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2 - zmerna korozijska obremenitev                                  |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 80 °C  |
| Udarne energija v končnih legah           | 0,01 J   |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 81 N   |
| Način pritrditve                          | po izbiri:<br>s skoznjo izvrtino<br>s priborom                     |
| Pnevmatični priključek                    | M5   |
| Material, vezni vijak                     | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Material, pokrov                          | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Material, dinamična tesnila               | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Material, batnica                         | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Material, cev valja                       | Aluminijeva litina za kovanje                                      |