

# Prosti tek FLSR-32-R

Številka dela: 15687

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

za zasučni pogon DSR.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                                            | Vrednost              |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Velikost                                              | 32                    |
| Smer vrtenja                                          | Desni tek             |
| Položaj vgradnje                                      | poljuben              |
| LABS (PWIS) skladnost                                 | VDMA24364-B2-L        |
| Temperatura okolice                                   | -10 ... 60 °C         |
| Teoretični vrtilni moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 9,98 Nm               |
| Masa izdelka                                          | 1.120 g               |
| Material, ohišje                                      | Aluminijeva litina    |
| Material, tulka                                       | Jeklo za cementiranje |
| Material, gred                                        | Jeklo za cementiranje |