


Regulator za majhne tlake LR-3,3

Številka dela: 15717

FESTO

brez priključne plošče



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Regulator	Izstopni tlak konstanten s sekundarno odzračitvijo
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Normalni imenski pretok	150 l/min
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Material, ohišje	POM
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Membranski regulator s sekundarno odzračitvijo
Obratovalni tlak	10 bar 145 psi
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Krmilni tlak	8 bar 120 psi
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Material, tesnilo	NBR TPE-A TPE-U(PU)