

# Kompaktni valj

## AEVULQZ-20-20-A-P-A

Številka dela: 157173  
Classic

FESTO

za brezdotično zaznavanje. Varovan pred zasukom s kvadratno batnico.  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2019. Za alternativni izdelek si oglejte  
portal za podporo.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v  
polje za iskanje.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	20 mm
Premer bata	20 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni vlečni
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Varovanje pred zasukom/vodilo	kvadratna batnica
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Udarna energija v končnih legah	0,14 J
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	123 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	20 g
Dodatek mase na 10 mm giba	23 g
Osnovna masa za 0 mm giba	149 g
Dodatek mase na 10 mm giba	6 g
Način pritrditve	po izbiri: s skoznjo izvrtino s priborom
Pnevmatični priključek	M5
Material, vezni vijak	Jeklo, cinkano
Material, pokrov	Aluminijeva litina za kovanje
Material, dinamična tesnila	NBR TPE-U(PU)
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, cev valja	Aluminijeva litina za kovanje