


Nihajna prirobnica SUA-25

Številka dela: 157321

FESTO

za valje ADVU, AEVU, z ustreznim ležajnim okrovom LBN ali LN, LSN.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	45 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Aluminijeva litina za kovanje
Material, zatič	Jeklo, cinkano
Material, tulka	Vzmetno jeklo
Material, ležaj	Umetna masa
Material, vijaki	Jeklo, pocinkano
Material, varovalka	Vzmetno jeklo
Material, gred	Jeklo z zaščitno prevleko