


Nihajna prirobnica SNGB-320

Številka dela: 157513

FESTO

primeren ležajni blok LN, LSN.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	320
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	26.636 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Nodularna litina
Material, zatič	Jeklo cinkan
Material, ležaj	Umetna masa
Material, podložka	Jeklo, cinkano
Material, vijaki	Jeklo cinkan
Material, varovalka	Vzmetno jeklo, cinkano