

Zasučni modul DSM-25-270-P-FW



Številka dela: 157659

FESTO

S prirobnično gredjo in fiksen prislon.

Ti pogoni so lahko na zahtevo dobavljeni tudi z ATEX-certifikatom.

Podatki v podatkovnem listu o "ATEX-oznaki", "ATEX-temperaturi okolice" in "CE-oznaki" se nanašajo samo na pogone s certifikatom.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	25
Kot dušenja	2,2 deg
Območje nastavitve zasučnega kota	0 ... 270 deg
Zasučni kot	270 deg
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Fina nastavitev	-5 deg
Način delovanja	dvosmerni
Konstruktivska zgradba	Zasučno krilo
Zaznavanje položaja	Brez
Obratovalni tlak	1,5 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	2 Hz
ATEX-oznaka	II 2 G c T4
ATEX-temperatura okolice	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Vrtljni moment pri 6 bar	5 Nm
Masa izdelka	690 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu pogonske gredi	Jeklo nikljan
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje