


# Zaustavljalna enota

## DADL-EL-Q11-20

Številka dela: 1579786

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	20
Območje nastavitve zasučnega kota	60 ... 200 deg
Konstruktivska zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak MPa	0,5 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	5 ... 8 bar 72,5 ... 116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	382 g
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino in centrirno pušo
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Aluminij eloksiran
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, ohišje	Aluminij trdo eloksiran
Material, pokrov ohišja	Aluminij eloksiran
Material, ležaj	Umetna masa
Material, podložka	Aluminij eloksiran
Material, vijaki	Jeklo cinkan
Način delovanja	enosmerni vlečni