


# Časovnik PZVT-3-SEC

Številka dela: 158495

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Konstruksijska zgradba	mehanski števec poteka s pnevmatičnim pogonom
Izklopni tlak	$\leq 0,1$ bar
Obratovalni tlak	2 ... 6 bar
Vklopni tlak	$\geq 1,6$ bar
Normalni imenski pretok	50 l/min
Nastavljiv čas zakasnitve	0,2 ... 3 s
Natančnost nastavljanja	$\pm 0,3$ s
Trajanje odmora za vračanje	$\geq 200$ ms
Natančnost ponovljivosti, vmesni položaj	$\pm 0,1$ s
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Obratovanje z naoljevanjem ni možno
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP54 z zaščitno kapo in okvir stikalne plošče po IEC 60529
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	45 g
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Pnevmatični priključek	Notranji navoj M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	ABS