

# Izpust kondenzata WA-1-B

Številka dela: 158497

FESTO

avtomatičen



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	mehanski
Položaj vgradnje	navpično +/- 10°
Pomožni ročni vklop	Tipalni
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivska zgradba	Zunanji, mehanski, popolnoma avtomatiziran
Merjena veličina	Nivo polnjenja
Ventil	2/2 zaprt monostabilen
Obratovalni tlak	4 ... 16 bar
Delovni medij	voda
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 60 °C
Temperatura medija	0 ... 60 °C
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	210 g
Način pritrditve	Vgradnja voda
Priključek izpusta kondenzata	G1/4
Pnevmatični priključek	M9
Material, ohišje	Med (medenina) PA