


Kompaktni valj DMM-25-50-P-A

Številka dela: 158540

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z elastičnimi dušilnimi obroči v končnih legah, veliko možnosti pritrditve.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 50 mm |
| Premer bata | 25 mm |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Konstruktivska zgradba | Bat Batnica Profilna cev |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Variante | batnica na eni strani |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Pritezni moment pritrditve pogona | 8 Nm +10 % |
| Teoretična sila pri 6 bar | 295 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 247 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 295 N |
| Način pritrditve | po izbiri: s skožno izvrtino z notranjim navojem |
| Pnevmatični priključek | M5 |
| Material, pokrov | Med (medenina) |
| Material, tesnilo | TPE-U(PU) |
| Material, ohišje | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |
| Material, batnica | visokolegirano jeklo, nerjavno |