

Natično-navojni priključek CN-M3-PK-3

Številka dela: 15872

FESTO

za cevi iz umetnih mas PAN, PUN, PP, PU, PR,
s tesnilom.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Imenska velikost | 1,5 mm |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Tesnilni obroč |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,95 ... 10 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj M3 |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z zunanjim premerom 4 mm |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | visokolegirano jeklo |