


Okrogli valj EG-2,5-10-PK-2

Številka dela: 15884

FESTO

Micropneumatic



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	10 mm
Premer bata	2,5 mm
Dušenje	Brez dušenja
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	Brez
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	3,5 ... 7 bar
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	1,9 N
Teoretično minimalna sila vračanja vzmeti	0,5 N
Teoretično maksimalna sila vračanja vzmeti	1 N
Masa izdelka	2 g
Način pritrditve	s protimatico
Pnevmatični priključek	PK-2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	visokolegirano jeklo
Material, tesnilo	NBR
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, cev valja	Medenina, nikljana