

Okrogli valj EG-4-5-PK-2

Številka dela: 15885

FESTO

Micropneumatic



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	5 mm
Premer bata	4 mm
Dušenje	Brez dušenja
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	Brez
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	3,5 ... 7 bar
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	5 N
Teoretično minimalna sila vračanja vzmeti	1,3 N
Teoretično maksimalna sila vračanja vzmeti	2,5 N
Masa izdelka	4 g
Način pritrditve	s protimatico
Pnevmatični priključek	PK-2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	visokolegirano jeklo
Material, tesnilo	TPE-U(PU)
Material, batnica	visokolegirano jeklo
Material, cev valja	Medenina, nikljana