

Okrogli valj EG-6-10-PK-3

Številka dela: 15892

FESTO

Micropneumatic



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	10 mm
Premer bata	6 mm
Dušenje	enostranski ni nastavljivo
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Cev valja
Zaznavanje položaja	Brez
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	3 ... 7 bar
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	5 ... 60 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	11,8 N
Teoretično minimalna sila vračanja vzmeti	3,1 N
Teoretično maksimalna sila vračanja vzmeti	5,2 N
Masa izdelka	20 g
Način pritrditve	s protimatico
Pnevmatični priključek	PK-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pokrov	visokolegirano jeklo
Material, tesnilo	NBR
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, cev valja	visokolegirano jeklo, nerjavno