



Povratno-dušilni ventil GR-M3

Številka dela: 15899

FESTO

Nastavljiv tok v eni smeri.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Dušilno-povratna funkcija
Pnevmatični priključek 1	M3
Pnevmatični priključek 2	M3
Element za nastavljanje	Narebren vijak
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo s skožno izvrtino po izbiri:
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	29,5 l/min
Normalni imenski pretok v protipovratni smeri	26 ... 27,5 l/min
Obratovalni tlak	0,3 ... 8 bar
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Položaj vgradnje	poljuben
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Opozorilo za obratovanje in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	2,5 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, regulirni vijak	Med (medenina)