

# Vodilna enota SPZ-16-25-P-A-S6

Številka dela: 159735

FESTO

z dvema batnicama (vodila TWIN), za brezdotično zaznavanje.



## Podatkovni list

| Značilnost                              | Vrednost  |
|---|---|
| Gib                                     | 25 mm   |
| Nastavljivo območje končne lege/dolžine | 10 mm   |
| Premer bata                             | 16 mm   |
| Način delovanja pogonske enote          | Drsnik  |
| Dušenje                                 | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Položaj vgradnje                        | poljuben  |
| Vodilo                                  | Drсно vodilo  |
| Konstruktivska zgradba                  | Vodilo  |
| Zaznavanje položaja                     | za približevalna stikala                            |
| Variante                                | S6: temperaturno obstojna tesnila do maks. 150 °C   |
| Obratovalni tlak                        | 1 ... 10 bar  |
| Način delovanja                         | dvosmerni   |
| Delovni medij                           | sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen          |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK    | 2   |
| Temperatura okolice                     | -20 ... 120 °C                                      |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 180 N   |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib  | 180 N   |
| Pnevmatični priključek                  | M5  |
| Informacije o materialu pokrova         | Aluminijeva litina za kovanje                       |
| Informacije o materialu tesnil          | FPM   |
| Informacije o materialu ohišja          | Aluminijeva litina za kovanje                       |
| Informacije o materialu batnice         | visokolegirano jeklo, nerjavno                      |