


# Aksialni sklop EAMM-A-D100-140A-S1

Številka dela: 1600675  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[primeren za električne pogone.](#)

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	143 Nm
Masa izdelka	3.460 g
Koda vmesnika aktuatorja	D100B
Koda vmesnika, motor in	140A
Opomba o materialu	Ustreza RoHS