


Rezervoar stisnjenega zraka CRVZS-0.4

Številka dela: 160234

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prostornina	0,4 l
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	AD 2000 navodila
Obratovalni tlak MPa	-0,095 ... 1,6 MPa
Obratovalni tlak	-0,95 ... 16 bar -13,78 ... 232 psi
Dovoljenje	CRN TÜV
Certifikat izdajnega oddelka	TSSACRN0H17477.5C
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-] Dušik
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura medija	-10 ... 100 °C
Temperatura okolice	-10 ... 100 °C
Maks. pritezni moment priključnega navoja	23 Nm
Masa izdelka	543 g
Način pritrditve	Prijemalne sponke
Pnevmatični priključek	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, rezervoar stisnjenega zraka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, držalne sponke	visokolegirano jeklo, nerjavno