


# Blažilnik YSR-32-60-C

Številka dela: 160274

FESTO

samonastavljiv



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	32
Gib	60 mm
Dušenje	samonastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Čas vračanja kratek	0,5 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna koruzijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	60 mm
Maks. udarna sila	6.000 N
Maks. poraba energije na gib	380 J
Maks. poraba energije na uro	220.000 J
Maks. preostala energija	2 J
Sila vračanja	20 N
Masa izdelka	1.220 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Jeklo, cinkano
Material, batnica	visokolegirano jeklo