

Kompaktni valj AEVU-5/8"- -P-A


Številka dela: 160601

FESTO

za brezdotično zaznavanje.
Batnica z notranjim navojem.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušta. Dobavljen do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	0,2 ... 1 "
Premer bata	5/8"
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Konec batnice	Notranji navoj
Obratovalni tlak	18,8 ... 145 Psi
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-4 ... 176 °F
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	111 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	12 g
Dodatek mase na 10 mm giba	4 g
Osnovna masa za 0 mm giba	89 g
Pnevmatični priključek	UNF10-32
Obratovalni tlak [psi]	18,8 ... 145 psi
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu dinamičnih tesnil	TPE-U(PU) NBR
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje