

Kompaktni valj AEVULQZ-3/4"- -P-A


Številka dela: 160659

FESTO

za brezdotično zaznavanje. Varovan pred zasukom s kvadratno batnico.
Batnica z notranjim navojem.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušta. Dobavljen do 2011.



Primer predstavitve



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 0,2 ... 1 " |
| Premer bata | 3/4" |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Način delovanja | enosmerni vlečni |
| Konec batnice | Notranji navoj |
| Varovanje pred zasukom/vodilo | kvadratna batnica |
| Obratovalni tlak | 14,5 ... 145 Psi |
| Delovni medij | filtriran stisnjen zrak |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -4 ... 176 °F |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 123 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 20 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 6 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 149 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 177 g |
| Pnevmatični priključek | UNF10-32 |
| Obratovalni tlak [psi] | 14,5 ... 145 psi |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu dinamičnih tesnil | TPE-U(PU) NBR |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu cevi valja | Aluminijeva litina za kovanje |