

# Prisesek VAS-75-1/4-SI

Številka dela: 160989

FESTO

Tesnilni obroč ni vključen v obseg dobave.  
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2012.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4 mm
Premer priseska	75 mm
Efektiven premer priseska	60 mm
Konstruktivna zgradba	Priključek za vakuum zgoraj okrogel, standarden
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-40 ... 200 °C
Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma	197 N
Masa izdelka	36 g
Pritrdilni navoj	G1/4
Pritrditev priseska	G 1/4
Vakuumski priključek	G1/4
Trdota v Shore	60 +/- 5
Informacije o materialu navojnega zatiča	Aluminijeva litina za kovanje
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS
Informacije o materialu priseska	VMQ (silikon)