

# Precizni manometer MAP-40-1-1/8-EN

Številka dela: 161126

FESTO

s prikazovalno enoto v bar in psi.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost  |
|---|---|
| Območje prikaza [bar]                     | 0 ... 1 bar                                     |
| Območje prikaza                           | 0 ... 14,5 psi                                  |
| Ustreza standardu                         | EN 837-1  |
| Imenska velikost manometra                | 40  |
| Konstruktivna zgradba                     | Cevni manometer                                 |
| Način pritrditve                          | Vgradnja voda                                   |
| Delovni medij                             | Inertni plini<br>nevtralne tekočine             |
| Obratovalni tlak MPa                      | 0 ... 0,1 MPa                                   |
| Obratovalni tlak                          | 0 ... 1 bar<br>0 ... 14,5 psi                   |
| Faktor izmenične obremenitve              | 0,66  |
| Razred natančnosti mer                    | 1,6   |
| Vrsta zaščite                             | IP43  |
| Temperatura medija                        | -20 ... 60 °C                                   |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 60 °C                                   |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Opomba o materialu                        | Ustreza RoHS                                    |
| Lega priključka                           | Zadnja stran centrična                          |
| Pnevmatični priključek                    | R1/8  |
| Materiali v stiku z medijem               | Med (medenina)                                  |
| Material, navojni čep                     | Med (medenina)                                  |
| Material, ohišje                          | PBT   |
| Material, kontrolno okence                | PS  |
| Barva ohišja                              | črna  |
| Masa izdelka                              | 60 g  |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | brez acetilena<br>brez kisika                   |
| Skala                                     | Dvojna skala<br>bar (zunanji)<br>psi (notranji) |