

# Precizni prirobnični manometer FMAP-63-1-1/4-EN

Številka dela: 161129

FESTO

s prikazovalno enoto v bar in psi.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje prikaza [bar]	0 ... 1 bar
Območje prikaza	0 ... 14,5 psi
Ustreza standardu	EN 837-1
Imenska velikost manometra	63
Konstruktivska zgradba	Cevni manometer
Način pritrditve	Vgradnja na stikalno ploščo
Delovni medij	Inertni plini nevtralne tekočine
Obratovalni tlak MPa	0 ... 0,1 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 1 bar 0 ... 14,5 psi
Faktor izmenične obremenitve	0,66
Razred natančnosti mer	1
Vrsta zaščite	IP43
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Lega priključka	Zadnja stran centrična
Pnevmatični priključek	G1/4
Materiali v stiku z medijem	Med (medenina)
Material, navojni čep	Med (medenina)
Material, ohišje	ABS
Material, kontrolno okence	SAN
Material, pritrdilni obroč	Jeklo
Barva ohišja	črna
Masa izdelka	120 g
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	brez acetilena brez kisika
Skala	Dvojna skala bar (zunanji) psi (notranji)