


Kabel enkoderja NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V4

Številka dela: 1617289

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	-40 ... 75 °C
Temperatura okolice	-50 ... 80 °C
Min. premer upogiba kabla	100 mm
Struktura kabla	zaslonjen 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
Premer kabla	8,2 mm
Dolžina kabla	5 m
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu oplaščenja kabla	TPE-U(PUR)