


Linearni pogon DGP-63- -PPV-A-B

Številka dela: 161784

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z oblikovno zvezo med batom in sojemnikom in obojestransko nastavljivim dušenjem v končni legi.
Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Primer predstavitve

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Gib | 10 ... 3.000 mm |
| Premer bata | 63 mm |
| Dušenje | PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih Blažilnik, trda karakteristika |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Vodilo | Osnovno vodilo |
| Princip sojemala | Oblikovna zveza (zareza) |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Obratovalni tlak | 1,5 ... 8 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Dolžina dušenja | 30 mm |
| Prečni moment Mx (diagram) | 8 Nm |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 1.870 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 1.870 N |
| Premikajoče se mase | 1.760 g |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 1.760 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 9.100 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 148 g |
| Alternativni priključki | glej risbo izdelka |
| Pnevmatični priključek | G3/8 |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina prevlečen |
| Informacije o materialu tesnil | NBR TPE-U(PU) |
| Informacije o materialu ohišja | Aluminij eloksiran |