

# Magnetni ventil

## JMN2H-5/2-D-01-230AC

Številka dela: 161898

FESTO

po ISO 15407-1, z magnetno tuljavo in pomožnim ročnim vklopom, brez vtičnic.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2009.



### Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost   |
|--------------------------------------|--|
| Ventil                               | 5/2 bistabilen   |
| Način vklopa                         | električni   |
| Širina                               | 26 mm  |
| Normalni imenski pretok              | 1.000 l/min  |
| Obratovalni tlak                     | 2 ... 10 bar   |
| Konstruktivna zgradba                | Drsnik bata  |
| Vrsta zaščite                        | IP65   |
| Imenska velikost                     | 8 mm   |
| Dimenzija rastra                     | 27 mm  |
| Funkcija izpuha                      | z dušenjem   |
| Princip tesnenja                     | mehak  |
| Položaj vgradnje                     | poljuben   |
| Ustreza standardu                    | ISO 15407-1<br>VDMA 24563  |
| Pomožni ročni vklop                  | s priborom, zaskočljiv   |
| Vrsta krmiljenja                     | predkrmiljen   |
| Napajanje s krmilnim zrakom          | notranji   |
| Smer pretoka                         | ni reverzibilen  |
| Čas preklopa obraten                 | 18 ms  |
| Karakteristika tuljave               | 230 V AC: 60 Hz, pritezna moč: 2 VA  |
| Delovni medij                        | filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen                        |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2  |
| Temperatura medija                   | -10 ... 50 °C  |
| Temperatura okolice                  | -10 ... 50 °C  |
| Masa izdelka                         | 320 g  |
| Električni priključek                | Vtič<br>po DIN 43650<br>Oblika C   |
| Način pritrditve                     | s skoznjo izvrtino   |
| Priključek krmilnega izpuha 82/84    | Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1<br>Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563 |
| Pnevmatični priključek 1             | Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1<br>Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563 |
| Pnevmatični priključek 2             | Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1<br>Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563 |
| Pnevmatični priključek 3             | Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1<br>Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563 |
| Pnevmatični priključek 4             | Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1<br>Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563 |
| Pnevmatični priključek 5             | Priključna plošča velikosti 26 mm po ISO 15407-1<br>Priključna plošča velikosti 01 po VDMA 24563 |
| Informacije o materialu tesnil       | NBR  |
| Informacije o materialu ohišja       | Tlačno liti aluminij   |