


Valj z dvojnimi batami

DPZ-25-50-P-A-KF-S20

Številka dela: 162113

FESTO

z dvema vzporednima batnicama, za brezdotično zaznavanje, z elastičnimi dušilnimi obroči v končnih legah.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	50 mm
Nastavljivo območje končne lege/dolžine	10 mm
Premer bata	25 mm
Način delovanja pogonske enote	Jarem
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilo
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	skoznja, votla batnica
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Udarna energija v končnih legah	0,3 Nm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	452 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	452 N
Alternativni priključki	glej risbo izdelka
Pnevmatični priključek	M5
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu batnice	Jeklo za cementiranje