

# Sklop nihajnih tečajev ZNCM-40


Številka dela: 163526

★ Standard-Programm

Izdelek, ki se opušča

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	395,5 g
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkan
Informacija o materialu nihajnega obroča	Jeklo, cinkano
Informacija o materialu vpenjalnega elementa	Jeklo, cinkano
Informacija o materialu: drog	visokolegirano jeklo, nerjavno