


Sklop nihajnih tečajev ZNCM-50

Številka dela: 163527
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Type to be discontinued. Available until 2014. See Support Portal for alternative products.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	615,8 g
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkan
Informacija o materialu nihajnega obroča	Jeklo, cinkano
Informacija o materialu vpenjalnega elementa	Jeklo, cinkano
Informacija o materialu: drog	visokolegirano jeklo, nerjavno