


Sklop nihajnih tečajev DAMT-V1-100-A

Številka dela: 163530

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Velikost | 100 |
| Ustreza standardu | ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| RSBP klasifikacija po CD-0033 | F1 |
| Temperatura okolice | -40 ... 150 °C |
| Masa izdelka | 2.094,8 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, vijaki | Jeklo cinkan |
| Material, nihajni obroč | Jeklo, cinkano |
| Material, vpenjalni kos | Jeklo, cinkano |
| Material, drog | visokolegirano jeklo, nerjavno |