


Priključni kabel KVIA-5

Številka dela: 163960

FESTO

[za analogne enote](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 250 V
Tokovna obremenitev	1 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka	306 g
Električni priključek	Vtič, raven
Struktura kabla	6x0,25
Premer kabla	8 mm
Dolžina kabla	5 m
Način pritrditve	z objemno matico
Informacije o materialu ohišja	PBT
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PVC
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bron posrebren in pozlačen