

# Priključni kabel KMP3-25P-22-X


Številka dela: 163971  
Izdelek, ki se opušča

za ventilski otok CPV.

Kabel je na voljo v dolžinah od 1 - 99 m.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	s skoznjo izvrtino
Položaj vgradnje	poljuben
Električni priključek	Priključnica Sub-D 25-polni
Imenska delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenitev	3 A
Premer kabla	12 mm
Struktura kabla	24x0,25
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 80 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	Bakrena zlitina pozlačen