

Prosti tek FLSM-32-L

Številka dela: 164232

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|----------------------------|
| Velikost | 32 |
| Smer vrtenja | tek v levo |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -10 °C...60 °C |
| Teoretični navor pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) | 9.96 Nm |
| Teža izdelka | 1500 g |
| Material ohišja | gnetna aluminijeva zlitina |
| Material tulke | cementirno jeklo |
| Material gredi | cementirno jeklo |