

Kotna vtičnica PEV-1/4-WD-LED-24

Številka dela: 164274

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
V skladu s standardom	EN 175301-803
Prikaz preklopnega stanja	Rumena LED-dioda Zelena LED
Način pritrditve	fiksno privijačeno
Kabelski izhod	pod kotom
Električni priključek 1, funkcija	Stran področne naprave
Električni priključek 1, zasnova	oglata oblika
Električni priključek 1, vrsta priključka	doza
Električni priključek 1, priključna tehnika	priključna shema, oblika A, v skladu z EN 175301-803
Električni priključek 1, število polov/žil	4
Električni priključek 1, zasedeni poli/žile	4
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Osrednji vijak M3
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilne enote
Električni priključek 2, priključna tehnika	vijačna sponka
Električni priključek 2, število polov/žil	5
Električni priključek 2, zasedeni poli/žile	5
Območje delovne napetosti DC	15 Volt...30 Volt
Tokovna obremenljivost pri 40 °C	8 A
Kabelski navojni priključek	Pg11
Dovoljen premer kabla	4,5 mm...11 mm
Prečni prerez priključka	0.25 000013...1.5 000013
Stopnja zaščite	IP65
Napotek glede stopnje zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Napotek glede temperature okolice	Upoštevajte znižanje vrednosti
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU RoHS
Oznaka UKCA (glejte izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi ZK RoHS
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	ojačan PA6
Barva ohišja	transparentna

Značilnost	Vrednost
Material vtičnih kontaktov	Medenina nikljano pocinjeno