

Proporcionalni regulator tlaka MPPE-3-1/2- -B

Številka dela: 164332

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer, prezračevanje	11 mm
Nazivna premer, odzračevanje	12 mm
Način upravljanja	električno
Načelo tesnjenja	mehko
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	predkrmiljeni batni regulacijski ventil
Varnostni napotek	Varnostni položaj MPPE-B: v primeru pretrga napajalnega kabla izhodni tlak ostane nereguliran.
Delovni tlak	0 bar...10 bar
Območje regulacije tlaka	0 bar...10 bar
Vstopni tlak 1	11 bar...12 bar
Največja histereza tlaka	0.05 bar
Čas izklopa	535 ms
Čas vklopa	170 ms
Območje delovne napetosti DC	18 Volt...30 Volt
Referenčna napetost	10 Volt
Preostala valovitost	10 %
Želene/dejanske vrednosti	izbirno: vrsta napetosti 0 - 10 V Tokovni tip 4-20 mA
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Odobritev	RCM Mark
Oznaka CE (glej izjavo o skladnosti)	v skladu z direktivo EU EMV
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medija	0 °C...60 °C
Stopnja zaščite	IP65
Temperatura okolice	0 °C...50 °C
Teža izdelka	2400 g

Značilnost	Vrednost
Električni priključek	8-polni M16x0,75 Vtič v skladu z DIN 45326 okrogla oblika
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek 1	G1/2
Pnevmatični priključek 2	G1/2
Pnevmatični priključek 3	G1/2
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina
Material membrane	NBR