

Standardni valj

DSN-5/8"-2"-P-B

Številka dela: 164372

FESTO

na osnovi DIN ISO 6432, za brezdotično zaznavanje v končnih legah.
Različne možnosti pritrditve, z in brez dodatnih pritrditvenih elementov.
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 50,8 mm |
| Premer bata | 5/8" |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 6432 |
| Dušenje | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Konec batnice | Zunanji navoj |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | sušen stisnjen zrak, naoljen ali nenaoljen |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 103,7 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 120,6 N |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 64 g |
| Pnevmatični priključek | M16x1,5 |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu tesnil | NBR TPE-U(PU) |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu cevi valja | visokolegirano jeklo, nerjavno |