


Priključitev končne tipke QH-DR-E-SIEN-M12-NB-B

Številka dela: 164853

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblika	oglat
Položaj vgradnje	poljuben
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Stikalni element	Vklopni kontakt
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Princip merjenja	induktiven
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Izolacijska napetost	50 V
Maks. izhodni tok	200 mA
Izhod stikala	PNP
Odpornost na nihanje napetosti	0,5 kV
Stopnja umazanije	3
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Električni priključek	Vijačna sponka
Premer kabla	8 ... 13 mm
Vijačni priključek kabla	M20
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	EPDM
Informacija o materialu pokrova ohišja	PC
Informacija o materialu podnožja ohišja	PA
Informacija o materialu konzole	visokolegirano jeklo, nerjavno