


Priključitev končne tipke

QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

Številka dela: 164855

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Oblika	oglat
Položaj vgradnje	poljuben
Princip merjenja	pnevmatičen
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Obratovalni tlak	-0,95 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Pnevmatični priključek	G1/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	EPDM
Informacija o materialu pokrova ohišja	PC
Informacija o materialu podnožja ohišja	PA
Informacija o materialu konzole	visokolegirano jeklo, nerjavno