



Ploski valj EZH-10/40-40-A-B

Številka dela: 164990

FESTO

varovan pred zasukom, s T-utorom za SME-8, SMT-8.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	40 mm
Premer bata	22 mm Ekvivalentni premer
Dušenje	Brez dušenja
Položaj vgradnje	poljuben
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Konstruktivna zgradba	Bat pravokotna batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Varovanje pred zasukom/vodilo	pravokotna batnica
Obratovalni tlak MPa	0,25 ... 0,6 MPa
Obratovalni tlak	2,5 ... 6 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	205 N
Teoretično minimalna sila vračanja vzmeti	18 N
Teoretično maksimalna sila vračanja vzmeti	28 N
Masa izdelka	242 g
Način pritrditve	s prečno izvrtino
Pnevmatični priključek	G1/8
Material, pokrov	Aluminij
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Aluminij
Material, batnica	Ojačan PA