


Ploski valj EZH-2,5/9-20-B

Številka dela: 164992

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Hod | 20 mm |
| Premer bata | 6 mm ekvivalentni premer |
| Blaženje | brez blaženja |
| Položaj vgradnje | poljubno |
| Način delovanja | enosmerno delovanje potiskanje |
| Konstruktivna zgradba | Bat kvadratna batnica |
| Zaznavanje položaja | brez |
| Zaščita pred vzvojnimi obremenitvami/vodilo | pravokotna batnica |
| Delovni tlak | 0.28 MPa...0.6 MPa 2.8 bar...6 bar |
| Delovni medij | Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Napitek glede delovnega/krmilnega medija | možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 2 – zmerna korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | 0 °C...60 °C |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok | 10 N |
| Teoretična minimalna povratna sila vzmeti | 2.8 N |
| Teoretična največja povratna sila vzmeti | 4.4 N |
| Teža izdelka | 17 g |
| Način pritrditve | s prečno izvrtino |
| Pnevmatični priključek | vtični priključek PK-3 |
| Material pokrova | Aluminij |
| Material tesnil | NBR |
| Material ohišja | Aluminij |
| Material batnice | Bakrova zlitina nikljan |