



Tlačno stikalo PEV-1/4-B-CT

Številka dela: 165869

FESTO

Vtičnica je vključena v dobavo.
Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	CCC
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Merjena veličina	relativen tlak
Postopek merjenja	Pnevmatično-električni pretvornik tlaka
Obratovalni tlak	1 ... 12 bar
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak filtriran, naoljen stisnjen zrak voda Mineralno olje
Temperatura medija	-20 ... 80 °C
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Stikalni element	izmenjevalnik
Maks. preklopna frekvenca	3 Hz
Maks. AC izhodna napetost vklopa	250 V
Maks. DC izhodna napetost vklopa	125 V
Maks. izhodni tok	5.000 mA
Električni priključek	Oblika A Vtič po DIN 43650 štiri-roba oblika
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Položaj vgradnje	poljuben
Pnevmatični priključek	G1/4
Masa izdelka	220 g
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Območje nastavitve vrednosti praga	1 ... 12 bar
Vrsta zaščite	IP65